


## FOCUS STACKING

Erstellen Sie mit der TAGARNO Focus Stacking-Anwendung mühelos hochwertige Dokumentationsbilder von Objekten mit unterschiedlicher Höhe.

Erstellen Sie ein ultrascharfes Bild von oben nach unten, indem Sie automatisch Bilder mit unterschiedlichen Fokushöhen übereinander stapeln. Keine unscharfen oder unscharfen Bereiche des Bildes.

In TAGARNO FHD UNO ist die Anwendung vorinstalliert, es muss jedoch ein zusätzlicher Lizenzschlüssel erworben werden, um sie zu aktivieren.

Diese Anwendung ist standardmäßig in TAGARNO FHD TREND und FHD PRESTIGE installiert und einsatzbereit.



## WASSERZEICHEN

Mit der TAGARNO Wasserzeichen-Anwendung können Sie Ihre Bilder mit Ihrem Logo, vertraulichem Text oder einem Bild versehen, um Ihr Bild mit einem Wasserzeichen hervorzuheben. Sie können auch Präfixdatum, Uhrzeit, Sichtfeld sowie Namen und Seriennummer des Mikroskops als Abdruck auf das Bild anwenden.

Die TAGARNO Watermark App ist mit dem TAGARNO FHD UNO, FHD TREND und FHD PRESTIGE kompatibel, sobald eine Lizenz erworben wurde.



## LINEAL

Mit der Ruler-Anwendung, die mit den TAGARNO FHD UNO, FHD TREND und FHD PRESTIGE vorinstalliert ist, können Sie schnell und einfach ein Objekt unter der Kamera messen. Platzieren Sie das Bildschirmlineal entsprechend dem zu vermessenden Objekt vertikal und/oder horizontal und ändern Sie die Farbe des Lineals für optimale Sichtbarkeit.

Speichern Sie ein Bild Ihrer Messung und teilen Sie es mit Ihren Kollegen und Partnern in der Lieferkette für eine einfache Kommunikation.

Präzision des Lineals: 0,5%



## MESSANWENDUNG

Mit TAGARNO Measurement Application können Sie präzise Messungen durchführen und Text- und Pfeilanmerkungen direkt von Ihrem FHD-Mikroskop hinzufügen - kein externer Computer wird benötigt.

Die TAGARNO Messanwendung arbeitet mit TAGARNO FHD UNO, FHD TREND und FHD PRESTIGE.

Sobald eine Maus direkt an Ihr Mikroskop angeschlossen wurde und eine schnelle Installation sowie die Aktivierung der Software durchgeführt wurde, können Sie die Bilddaten einfach auf einen USB-Speicherstick mit oder ohne Grafik für die interne Kommunikation speichern.




## BILDVERGLEICH

Diese App funktioniert hervorragend zur Qualitätskontrolle von Leiterplatten, da sie es ermöglicht, PCB-Proben auf verschiedene Arten mit einem Referenzbild einer goldenen Probe zu vergleichen.

Sie benötigen lediglich eine Maus und eine Tastatur, die direkt an Ihr Mikroskop angeschlossen sind, um verschiedene Funktionen zu steuern. Die Bildvergleichsanwendung funktioniert mit allen TAGARNO UNO, FHD TREND und FHD PRESTIGE Modellen.

Sie können zur Live-Ansicht wechseln, Vorlagen speichern und abrufen, Text-, Pfeil- und Zirkelanmerkungen hinzufügen und Farben anpassen.



## VERIFIKATIONSLINIEN

Mit der Anwendung TAGARNO Verification Lines können Sie Objekte auf der Grundlage genau kalibrierter Messungen überprüfen, indem Sie vertikale und / oder horizontale Linien als eine Ebene über Ihrem Objekt platzieren - direkt von Ihrem digitalen Mikroskop aus mit Hilfe einer Maus und einer Tastatur.

Die Anwendung TAGARNO Verification funktioniert mit allen TAGARNO FHD UNO, FHD TREND und FHD PRESTIGE Modellen.

TAGARNO Messanwendung ist erforderlich, um diese Anwendung auszuführen.

